



Modische Wandleuchte Virgo aus Aluminium in schwarz und Acrylglas in rauchfarben...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 323,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310867
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	100 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon
Stil	Rustikal, Schlicht
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 440 mm (B) 240 mm (T) 330 mm
Produktgewicht	2.5 kg