



LED Plug & Shine Erdspießleuchte Kikolo in Anthrazit 7,2W 460lm IP65 6...

Außenstrahler

UVP: 83,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611902
Material	Aluminium, Kunststoff
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	7.2 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP65
Montageart	Boden
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	460 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	60 Grad
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern

Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Erdspeiß	Ja
Weiteres	Trafo und Kabel sind nicht im Lieferumfang
Produktmaße	(H) 261 mm (T) 85 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.48 kg