



LED Pendelleuchte Shanghai in Schwarz 8x 6,25W 2860lm 3000K

Pendelleuchten

UVP: 473,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-499015
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	200-230 V
Leistungsaufnahme	6,25 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	8x 357.2 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Modern, Dekorativ
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 1600 mm (Ø) 1130 mm

Produktgewicht

5.25 kg