



Hochwertige Wandleuchte Tyr aus Aluminium in silbergrau und Acrylglas in milchig...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 293,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310811
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern, Zeitlos, Schlicht
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 380 mm (B) 200 mm (T) 130 mm
Produktgewicht	1.95 kg