

## LED Deckenleuchte in Nickel-matt 35W 2300lm

Deckenleuchten

UVP: 262,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-360897
<b>Material</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Nickel-matt
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	35 W
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Schalter
<b>Dimmtechnologie</b>	3-Stufendimmer
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	2300 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Wohnzimmer, Esszimmer
<b>Stil</b>	Dekorativ
<b>Form</b>	länglich



<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 200 mm (T) 75 mm (L) 1010 mm
<b>Produktgewicht</b>	2.64 kg