



LED URail Schienenspot Tubo in Weiß 4W 170lm 4000K 3-Step-Dim

Leuchten und Strahler

UVP: 40,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611924
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	4 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Schalter
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	170 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Esszimmer, Flur, Büro & Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer
Stil	Modern
Form	rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 197 mm (Ø) 43 mm
Produktgewicht	0.2 kg