



LED Zigbee Erdspießleuchte Kikolo Tunable Warm in Anthrazit 6,2W 400lm IP6...

Außenstrahler

UVP: 125,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611898
Material	Kunststoff, Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6.2 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Montageart	Boden
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung, Hausinstallation, Schalter
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2200 bis 3000 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	400 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	80 Grad
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern

Form	länglich, rund
Netzstecker	Ja
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Erdspeiß	Ja
System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Protokoll	ZigBee
Produktmaße	(H) 261 mm (T) 85 mm (Ø) 90 mm
Produktgewicht	0.59 kg