



LED Leuchtmittel E27 - T45 13,5W 4000K CRI90 240° dimmbar

Leuchtmittel

UVP: 12,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-420316
Material	Kunststoff, Glas
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	13.5 W
Frequenz	50/60 Hz
Sockel	E27
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Lichttechnologie	LED
Bauform	Röhre - T45
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	1600 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	10000
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(L) 140 mm (Ø) 45 mm
Produktgewicht	0.07 kg

