



Hochwertige Wandleuchte Modena aus galvanisiertem Stahl, mit Bewegungsmelder, mi...

Wand- & Deckenleuchten UVP: 61,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311124
Material	Stahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	35 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern, Zeitlos
Sensortyp	Bewegungssensor
Erfassungswinkel	140 Grad
Reichweite	8 m
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 140 mm (B) 65 mm (T) 110 mm
Produktgewicht	0.6 kg