



Moderne Wandleuchte Modena aus galvanisiertem Stahl, mit doppeltem Lichtkegel, r...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 93,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311105
Material	Stahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	2x 35 W
Frequenz	50 Hz
Fassung	2x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Modern, Zeitlos
Form	rund, länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 285 mm (B) 90 mm (T) 145 mm
Produktgewicht	1.512 kg