



Zeitlose Wegeleuchte Orion aus Aluminium in weiß und Acrylglas in klar, E2...

Wegeleuchten

UVP: 461,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-311332
Material	Aluminium
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Garten, Gewerblicher Bereich
Stil	Modern, Zeitlos
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Weiteres	inkl. Pfahl (Persius)
Produktmaße	(H) 1180 mm (B) 250 mm (T) 250 mm
Produktgewicht	2.8 kg