



Pendelleuchte Taboo in Chrom GU10 IP20

Pendelleuchten

UVP: 81,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-403254
Material	Metall, Glas
Farbe	Chrom
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	42 W
Frequenz	50/60 Hz
Fassung	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 1200 mm (L) 470 mm (Ø) 70 mm
Produktgewicht	0.84 kg