



Zeitlose Wandleuchte Mani aus Aluminium in grau und Glas in klar, E27 Fassung, I...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 268,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310742
Material	Aluminium
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	60 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Terrasse, Balkon, Hauseingang
Stil	Schlicht, Retro
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 210 mm (B) 290 mm (T) 310 mm
Produktgewicht	1.9786 kg