



## Robuste Wandleuchte Mode aus galvanisiertem Stahl, E27 Fassung, IP54

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 328,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | A-310919                         |
| <b>Material</b>          | Stahl                            |
| <b>Farbe</b>             | Silber                           |
| <b>Anschlussspannung</b> | 230 V                            |
| <b>Max. Leistung</b>     | 60 W                             |
| <b>Fassung</b>           | E27                              |
| <b>Schutzklasse</b>      | I                                |
| <b>Schutzart</b>         | IP54                             |
| <b>Montageart</b>        | Wand                             |
| <b>Dimmbar</b>           | Nein                             |
| <b>Anwendungsbereich</b> | Hauseingang, Balkon, Terrasse    |
| <b>Stil</b>              | Modern, Schlicht                 |
| <b>Form</b>              | länglich, rund                   |
| <b>Netzstecker</b>       | Nein                             |
| <b>Leuchtmittel</b>      | Nein                             |
| <b>Produktmaße</b>       | (H) 315 mm (B) 280 mm (T) 310 mm |
| <b>Produktgewicht</b>    | 2.85 kg                          |