



LED Pendelleuchte Shanghai in Schwarz 8x 6,25W 3000lm IP20

Pendelleuchten

UVP: 473,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-403318
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	6,25 W
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	4000 Kelvin
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtstrom	8x 375 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut



Produktmaße	(H) 1600 mm (Ø) 1130 mm
Produktgewicht	5.5 kg