



LED Zigbee Plug & Shine Wegeleuchte Plate RGBW in Anthrazit 5W 200lm IP44

Wegeleuchten

UVP: 136,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611885
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	5 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	oben
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung, Hausinstallation, Schalter
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	200 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern
Form	länglich, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Trafo und Kabel sind nicht im Lieferumfang
Produktmaße	(H) 600 mm (Ø) 159 mm
Produktgewicht	1.32 kg