



LED Leuchtmittel E27 - ST64 in gold 7,5W 2500K CRI90 320° dimmbar

Leuchtmittel

UVP: 26,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-420296
Material	Glas
Farbe	Gold
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	7.5 W
Frequenz	50/60 Hz
Sockel	E27
Dimmbar	Ja
Lichttechnologie	LED
Bauform	ST64
Farbtemperatur	2500 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	90
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Form	rund
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(L) 145 mm (Ø) 64 mm
Produktgewicht	0.057 kg

