



Klassische Wandleuchte Benu aus galvanisiertem Stahl und Acrylglas in rauchfarbe...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 291,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-310750
Material	Stahl
Farbe	Silber
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	100 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP23
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse
Stil	Rustikal, Shabby Chic, Landhaus
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 680 mm (B) 260 mm (T) 320 mm
Produktgewicht	3.35 kg