



LED Wandleuchte Akena in Anthrazit 10,8W 800lm 2200K IP44 mit Bewegungsmelder

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 135,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611911
Material	Aluminium
Materialeigenschaft	Rostbeständig
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	10.8 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2200 Kelvin
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern
Sensortyp	Bewegungsmelder

Sensortechnologie	PIR
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 70 mm (B) 243 mm (T) 254 mm
Produktgewicht	0.81 kg