



LED Zigbee Plug & Shine Bodeneinbauleuchte Floor RGBW in Edelstahl 2W 65lm I...

Bodeneinbaustrahler

UVP: 52,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611886
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	2 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Montageart	Boden
Lichtaustritt	oben
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung, Hausinstallation, Schalter
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	65 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	90 Grad
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Trafo und Kabel sind nicht im Lieferumfang
Einbaumaße	(T) 35 mm (Ø) 63 mm
Produktmaße	(H) 30 mm (Ø) 70 mm
Produktgewicht	0.15 kg