



## LED URail Schienenspot Tubo in Chrom-matt 4W 150lm 3000K 3-Step-Dim

Leuchten und Strahler

UVP: 40,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-611917
<b>Material</b>	Metall, Kunststoff
<b>Farbe</b>	Chrom-matt
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	4 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Montageart</b>	Decke
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Dimmart</b>	Hausinstallation, Schalter
<b>Dimmtechnologie</b>	3-Stufendimmer
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	150 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	> 80
<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Schaltzyklen</b>	15000
<b>Anwendungsbereich</b>	Esszimmer, Flur, Büro & Arbeitszimmer, Küche, Wohnzimmer
<b>Stil</b>	Modern
<b>Form</b>	rund

<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut
<b>Produktmaße</b>	(H) 197 mm (Ø) 43 mm