



## Klassische Mastleuchte Benu aus galvanisiertem Stahl und rauchfarbenem Acrylglas...

Kandelaber & Mastleuchten

UVP: 681,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



<b>Artikelnummer</b>	A-310756
<b>Material</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Max. Leistung</b>	100 W
<b>Fassung</b>	E27
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP23
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anwendungsbereich</b>	Hauseingang, Garten
<b>Stil</b>	Rustikal, Shabby Chic, Landhaus
<b>Form</b>	länglich, eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Nein
<b>Weiteres</b>	inkl. Pfahl (Taurus)
<b>Produktmaße</b>	(H) 2540 mm (B) 360 mm (T) 360 mm
<b>Produktgewicht</b>	9.65 kg