



LED Wandleuchte Shanghai in Schwarz 10W 700lm [Gebraucht - Wie Neu]

UVP: 109,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-503185-B1
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz
Anschlussspannung	200-230 V
Leistungsaufnahme	10 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	700 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer
Stil	Modern
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 790 mm (Ø) 80 mm

Produktgewicht

1.5 kg