

### HPE Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch - Switch - 26 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar

Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch - Switch - unmanaged - 26 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000 SFP - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - BTO



Gruppe: Hubs & Switches  
 Hersteller: Hewlett Packard Enterprise  
 Hersteller Artikel Nr: R8R50A  
 EAN: 0190017537979

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	HPE Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch - Switch - 26 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	26 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000 SFP
Leistung	Durchsatz: 41.68 Mpps Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs Latenz (1 Gbps): 2.9 µs
Kapazität	MAC-Adresse-Einträge: 16384
Größe der MAC-Adresstabelle	16.384 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, MDI/MDI-X-Schalter, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, ohne Lüfter, 12-MB-Paketpuffer, VoIP-Unterstützung, DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.4 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.8 cm x 22.5 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.27 kg
Preistyp	BTO