



Brother MFC-J4540DWXL - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC

Produktbeschreibung	Brother MFC-J4540DWXL - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse	Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	14.4 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	100 Blatt

THERACON

Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, auf Speicherkarte scannen, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 33.5 cm x 25 cm
Gewicht	10.4 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.