



Brother MFC-L3760CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

Produktbeschreibung	Brother MFC-L3760CDW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Empfohlenes monatliches Volumen	Up to 3000 pages
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	8.8 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteneinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 116 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt

THERACON

Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scan-to-Network-Ordner, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint, Scannen an SMB, Scan an E-Mail Server, an USB Host scannen, Druck über USB-Flash-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41 cm x 44.4 cm x 40.1 cm
Gewicht	20.2 kg
Umweltschutzstandards	Blauer Engel

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.