

ROLINE USB Charger, 4 Port (2x USB-C, 2x USB-A QC3.0), max. 120W

Artikelnummer	19.11.1056
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.11.1056
EAN (Einzelstück)	7630049628960



USB-Ladegerät mit bis zu 120 W zum gleichzeitigen Laden von bis zu vier mobilen Geräten über deren USB-Eingänge. Mit Quick Charge Funktion. Für zum Beispiel: MP3 Player, Smartphone, externes HDD-Gehäuse und andere Geräte.

- Power Adapter mit 4 USB Buchsen (2x Typ A - QC 3.0, 2x Typ C - PD)
- Einfache Handhabung zuhause
- Mehrfach-Schutz: Überstrom / Kurzschluss / Überspannung
- IQ Technologie - erkennt, welche Art von Gerät eingesteckt ist und liefert die richtige Spannung/Stromstärke
- Anschlusskabel abnehmbar (weiß, 1,2 m, IEC320 C7 Kleingerätestecker auf Euroflachstecker)
- Eingangsspannung: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz, 2,5A
- Ausgangsspannung: 5V DC
- Ausgangsleistung PD Ports: 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 5A
- Ausgangsleistung QC Ports: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
- Gesamt Ausgangsleistung: max. 120W
- Abmessungen: 46,5 x 46,5 x 85 mm

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Spannungswandler
Produkttyp	USB Ladegerät

Farbe	weiß
Länge	1.2 m
Lieferumfang	USB Charger, Netzkabel (C7 Kleingerätestecker / 2pin Euroflachstecker) 1,2m
Eingang	100-240 VAC
Ausgang	2x PD Ports: 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 5A / 2x QC Ports: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
Leistung	max. 120W
Abmessungen (HxBxT)	46,5 x 46,5 x 85 mm
Eingangs-Anschluss	Kleingerätebuchse
Ausgangs-Anschluss	2x USB Typ A Buchse, 2x USB Typ C Buchse
Unterstützte Ladetechnologie	Quick Charge 3.0
Technische Besonderheiten	Quick Charge, Power Delivery
Netzanschluss	Eurostecker, Typ-C
Höhe	46.5 mm
Breite	46.5 mm
Tiefe	85 mm
Gewicht	320 g
Verpackungshöhe	50 mm
Verpackungsbreite	60 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.45 kg