

### Iceberg Thermal IceGale - Gehäuselüfter - ARGB

Produktbeschreibung: Iceberg Thermal IceGale - Gehäuselüfter - ARGB - 120 mm - teal (Packung mit 3)

Gruppe: Systemzubehör  
 Hersteller: Iceberg Thermal  
 Hersteller Artikel Nr: ICEGALE12A-A3A

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iceberg Thermal IceGale - Gehäuselüfter - ARGB
Produkttyp	Gehäuselüfter - ARGB
Packungsmenge	3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt	4 x Schrauben
Farbe	Teal
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	500-2200 U/min
Luftstrom	160 m³/h (94 CFM)
Geräuschpegel	38 dBA
Netzanschluss	4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 2.5 cm x 12 cm

