

Iceberg Thermal IceGale - Gehäuselüfter - ARGB

Produktbeschreibung: Iceberg Thermal IceGale - Gehäuselüfter - ARGB - 140 mm - Schwarz (Packung mit 2)

Gruppe: Systemzubehör
 Hersteller: Iceberg Thermal
 Hersteller Artikel Nr: ICEGALE14A-B2A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iceberg Thermal IceGale - Gehäuselüfter - ARGB
Produkttyp	Gehäuselüfter - ARGB
Packungsmenge	2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Packungsinhalt	4 x Schrauben
Farbe	Schwarz
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	500-1.600 U/min
Luftstrom	163 m³/h (96 cfm)
Geräuschpegel	36 dBA
Netzanschluss	4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 2.5 cm x 14 cm

