

### Fairphone 5 - himmelblau - 5G Smartphone - 256 GB - GSM

Produktbeschreibung: Fairphone 5 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.46" - 2700 x 1224 pixels (90 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 50 MP - front camera 50 MP - himmelblau



Gruppe: Mobiltelefone  
 Hersteller: Fairphone  
 Hersteller Artikel Nr: F5FPHN-2BL-EU1  
 EAN: 8718819372271

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fairphone 5 - himmelblau - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Anzeige	OLED-Display - 2700 x 1224 pixels - 16.4 cm (6.46") - (90 Hz) - 20:9 - OLED - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor	Qualcomm QCM6490 / 2.7 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	Qualcomm ADRENO 643
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 256 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 2 TB
Betriebssystem	Android 13
Hauptkamera	50 Megapixel - Sony IMX800 Sensor 10 cm - f/1.88 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	50 Megapixel - IMX858 Sensor - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Autofokus
Vordere Kamera	50 Megapixel Samsung JN1 f/2.45 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2280 Minuten
Standby-Zeit	Bis zu 459 Stunden
Schutz	Spritzwassergeschützt, staubresistent, stoßresistent
Farbe	Himmelblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.83 mm x 9.6 mm x 161.6 mm
Gewicht	212 g
Seltene Erden	24% recycled rare earth elements
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.402 W/kg (head) 0.847 W/kg (body) 0.847 W/kg (Gliedermaßen)