

Philips Digital Voice Tracer DVT7110 - Voicerecorder

Produktbeschreibung: Philips Digital Voice Tracer DVT7110 - Voicerecorder - 8 GB - Chrom, Anthrazit

Gruppe: Tragbares Audio
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: DVT7110/00
 EAN: 0855971006519

Beschreibung:
 Außergewöhnliche Videos verlangen nach einer außergewöhnlichen Tonqualität. Mit dem Philips VoiceTracer als externem Mikrofon sorgen Sie für kristallklaren Sound, der Ihren Videos das gewisse Extra verleiht. Über die mitgelieferte Hot-Shoe-Halterung können Sie den Recorder sogar auf Ihre Spiegelreflexkamera aufstecken, und bei Außenaufnahmen den Windschutz nutzen.

Key Selling Points:

- Drei High-Fidelity-Mikrofone für maximale Tonqualität
- Hot-Shoe-Halterung für das Aufstecken auf Kameras für hochwertige Tonaufnahmen beim Filmen
- Windschutz für optimale Audioqualität im Außenbereich
- Bei Aufnahmen in 24-Bit-/96-kHz-Qualität geht kein Detail verloren
- MP3-Aufnahmen zum einfachen Teilen von Dateien
- 8 GB interner Speicher für bis zu 88 Tage Aufnahmezeit
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für extralange Aufnahmedauer
- Kostenlose Smartphone-App für die Fernsteuerung der Aufnahme
- Smartphone-App zum einfachen Teilen von Aufnahmen
- Großes Farbdisplay für gut lesbare Informationen zum Aufnahmestatus
- Audioszenen für jederzeit perfekte Audio-Einstellungen
- Intelligente Aufnahme- und Wiedergabefunktionen für optimale Aufnahmeergebnisse



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips Digital Voice Tracer DVT7110 - Voicerecorder
Produkttyp	Voicerecorder Flash-basiert
Farbe	Chrom, Anthrazit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.7 cm x 1.9 cm x 12.9 cm
Gewicht	93 g
Drahtlose Schnittstellen	Wi-Fi
Wiedergabe-Digitalstandards	WMA, PCM, MP3
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Herstellereinstellungen des Equalizers	Rock, Jazz, Pop, Classic

Digitale Aufnahmezeit	2147 Stunden - Mp3-Aufnahme - 8 kbps, 536 Stunden - Mp3-Aufnahme - 32 kbps, 268 Stunden - Mp3-Aufnahme - 64 kbps, 178 Stunden - Mp3-Aufnahme - 96 kbps, 134 Stunden - Mp3-Aufnahme - 128 kbps, 89 Stunden - Mp3-Aufnahme - 192 kbps, 67 Stunden - Mp3-Aufnahme - 256 kbps, 53 Stunden - Mp3-Aufnahme - 320 kbps, 24 Stunden - PCM-Aufnahme - 22 kHz/16 bit, 12 Stunden - PCM-Aufnahme - 44,1 kHz/16 bit, 11 Stunden - PCM-Aufnahme - 48 kHz/16 bit, 3 Stunden - PCM-Aufnahme - 96 kHz/24 bit
Bildschirm	LCD - 240 x 320 - Farbe - 5 cm (2")
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSD - bis zu 32 GB
Integrierter Arbeitsspeicher	8 GB
Lautsprecher	1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 50 - 20000 Hz
Mikrofon	Mikrofone - eingebaut
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Polymer - 1000 mAh



Product Features:

- Drei High-Fidelity-Mikrofone**
 Für natürlich klingende Audioaufnahmen in Studioqualität sind verschiedene wichtige Komponenten nötig: ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis, hochgradig dynamische Mikrofone, die sowohl leise Töne als auch lautes Trommeln erfassen können, eine hochwertige Mikrofonlagerung zur Vermeidung von Griffgeräuschen und eine starke Trennung von linkem und rechtem Kanal für ein optimales Live-Hörerlebnis.
- Kamerahalterung**
 Der VoiceTracer eignet sich ideal als externe Klangquelle, mit der Sie in Ihren Videos für optimale Tonqualität sorgen können. Stecken Sie den Audiorecorder über die mitgelieferte Hot-Shoe-Halterung auf Ihre Kamera auf und nehmen Sie Video und Audio gleichzeitig auf - so steht zum Beispiel hochwertigen YouTube-Videos nichts mehr im Weg.
- Windschutz**
 Der mitgelieferte Windschutz aus Kunstpelz hilft, die Audioqualität bei Außenaufnahmen deutlich zu verbessern. Er passt perfekt auf das Mikrofon und reduziert durch sein schallabsorbierendes Material unerwünschte Wind- und Umgebungsgeräusche.
- Aufnahmen in 24-Bit-/96-kHz-Qualität**
 Der VoiceTracer nimmt Audio in spektakulärer 24-Bit-/96-kHz-Qualität auf. Dieses unkomprimierte Format sorgt dafür, dass jeder Ton mit voller Natürlichkeit und Klarheit aufgenommen wird.
- Aufnahmen im MP3-Format**
 Sie können festlegen, dass Ihre Aufnahmen im beliebten MP3-Format gespeichert werden. So können Sie sie praktisch überall abspielen und einfach mit anderen teilen.
- 8 GB interner Speicher**
 Der 8 GB große interne Speicher bietet Platz für bis zu 88 Tage durchgängiges Aufnehmen. Ein microSD-Kartensteckplatz für Karten mit bis zu 32 GB sorgt für praktisch unbegrenzte zusätzliche Aufnahmekapazität.
- Extralange Akkulaufzeit**
 Der integrierte Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der bequem per Standard-USB-C-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 36 Stunden Aufnahmen. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.