

Philips Digital Voice Tracer DVT6110 - Voicerecorder

Produktbeschreibung: Philips Digital Voice Tracer DVT6110 - Voicerecorder - 8 GB - Chrom, Anthrazit

Gruppe: Tragbares Audio
 Hersteller: Philips
 Hersteller Artikel Nr: DVT6110/00
 EAN: 0855971006496

Beschreibung:
 Drei hochwertige Mikrofone ermöglichen Musikaufnahmen in herausragender Auflösung und atemberaubender Klarheit. Und dank Fernbedienung können Aufnahmen auch ganz bequem aus der Ferne gesteuert werden. So erhalten Sie Hi-Fi-Musikaufnahmen der Extraklasse.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips Digital Voice Tracer DVT6110 - Voicerecorder
Produkttyp	Voicerecorder Flash-basiert
Farbe	Chrom, Anthrazit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.7 cm x 1.9 cm x 12.9 cm
Gewicht	93 g
Drahtlose Schnittstellen	Wi-Fi
Wiedergabe-Digitalstandards	WMA, PCM, MP3
Klang-Ausgabemodus	Stereo
Herstellereinstellungen des Equalizers	Rock, Jazz, Pop, Classic
Digitale Aufnahmezeit	2147 Stunden - Mp3-Aufnahme - 8 kbps, 536 Stunden - Mp3-Aufnahme - 32 kbps, 268 Stunden - Mp3-Aufnahme - 64 kbps, 178 Stunden - Mp3-Aufnahme - 96 kbps, 134 Stunden - Mp3-Aufnahme - 128 kbps, 89 Stunden - Mp3-Aufnahme - 192 kbps, 67 Stunden - Mp3-Aufnahme - 256 kbps, 53 Stunden - Mp3-Aufnahme - 320 kbps, 24 Stunden - PCM-Aufnahme - 22 kHz/16 bit, 12 Stunden - PCM-Aufnahme - 44,1 kHz/16 bit, 11 Stunden - PCM-Aufnahme - 48 kHz/16 bit, 3 Stunden - PCM-Aufnahme - 96 kHz/24 bit
Bildschirm	LCD - 240 x 320 - Farbe - 5 cm (2")
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSD - bis zu 32 GB
Integrierter Arbeitsspeicher	8 GB
Lautsprecher	1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 50 - 20000 Hz
Mikrofon	Mikrofone - eingebaut
Batterie	Wiederaufladbar - Lithium-Polymer - 1000 mAh

