



LED Ananas in gelb16x 0,02W IP44

Dekobeleuchtung & Lichtobjekte

UVP: 44,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-637106
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	0.02 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	25000
Anwendungsbereich	Garten, Balkon, Terrasse
Stil	Dekoratив
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Weiteres	Kabelfarbe: weiß
Produktmaße	(H) 110 mm (B) 110 mm (T) 260 mm
Produktgewicht	0.5 kg