

EIZO ColorEdge CS2400S - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: EIZO ColorEdge CS2400S - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 - IPS - 410 cd/m² - 1350:1 - 19 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Eizo
 Hersteller Artikel Nr: CS2400S-BK
 EAN: 4995047066194



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EIZO ColorEdge CS2400S - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1920 x 1200
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	410 cd/m ²
Kontrast	1350:1
Reaktionszeit	19 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	99% Adobe RGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.4 cm x 24.5 cm x 55.1 cm
Gewicht	8.2 kg
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, CAN ICES-3 Class B