

Samsung Galaxy S23 FE - Graphite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S23 FE - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.4" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 8 MP - front camera 10 MP - Graphite

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-S711BZADEUB



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy S23 FE - Graphite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-S711B/DS
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.31 cm (6.4") - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor	Samsung Exynos 2200 SSE9925 / 2.8 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem	Android 13
Hauptkamera	50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	8 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4
Vordere Kamera	10 Megapixel f/2.4 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder	USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2340 Minuten
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Schmutzfest, wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent, sandresistent
Farbe	Graphite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.5 mm x 8.2 mm x 158 mm
Gewicht	209 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.76 W/kg (head) 1.045 W/kg (body) 1.86 W/kg (Gliedermaßen)