

**Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 32
GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz /
PC4-28800 - ungepuffert**

Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 32
GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz
/ PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - ungepuffert -
non-ECC - Schwarz



Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF436C18BB2AK2/32
EAN: 0740617337419

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3600 MHz / PC4-28800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3600 MHz (PC4-28800)
Latenzzeiten	CL18 (18-22-22)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Single Rank, On-Die Termination (ODT), Black PCB, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock RGB LED-Unterstützung, AMD Ryzen Ready, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold