

G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN - 6800 MHz / PC5-54400 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 6800 MHz / PC5-54400 - CL34 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - mattschwarz



Gruppe: RAM
Hersteller: G.Skill
Hersteller Artikel Nr: F5-6800J3446F24GX2-RS5K
EAN: 4713294233844

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN - 6800 MHz / PC5-54400 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	48 GB: 2 x 24 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Profile
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6800 MHz (PC5-54400)
Latenzzeiten	CL34 (34-46-46-108)
Leistungsmerkmale	Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V