

### G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 6400 MHz / PC5-51200 - CL32 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - mattschwarz



Gruppe: RAM  
Hersteller: G.Skill  
Hersteller Artikel Nr: F5-6400J3239F24GX2-RS5K  
EAN: 4713294233837

#### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 48 GB: 2 x 24 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	48 GB: 2 x 24 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Profile
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6400 MHz (PC5-51200)
Latenzzeiten	CL32 (32-39-39-102)
Leistungsmerkmale	Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V