

**ASUS ExpertCenter PN64 S5012MD - Mini-PC -
Core i5 12500H 2.5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB**

Produktbeschreibung: ASUS ExpertCenter PN64 S5012MD -
Mini-PC - Core i5 12500H / 2.5 GHz - RAM
8 GB - SSD 256 GB - Intel Iris Xe
Grafikkarte - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2,
802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2,
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - kein
Betriebssystem - Monitor: keiner - Eco Black



Gruppe: Desktops & Server
Hersteller: ASUS
Hersteller Artikel Nr: 90MS02G1-M000C0
EAN: 4711081869917

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ExpertCenter PN64 S5012MD - Mini-PC - Core i5 12500H 2.5 GHz - 8 GB - SSD 256 GB
Typ	Personal-Computer - Mini-PC
Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500H / 2.5 GHz (, bis zu 4.5 GHz, (12 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
Cache-Speicher	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA
Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel Iris Xe Grafikkarte
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht	1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert