

Kingston FURY Renegade - DDR5 - Modul - 48 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Renegade - DDR5 - Modul - 48 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL32 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Silver/Black



Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF560C32RS-48
EAN: 0740617338799

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade - DDR5 - Modul - 48 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodule
Kapazität	48 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL32 (32-38-38)
Leistungsmerkmale	Dual Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold