

**CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB:
2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz /
PC5-48000 - ungepuffert**

Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit -
64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000
MHz / PC5-48000 - CL30 - 1.4 V -
ungepuffert - Grau

Gruppe: RAM
Hersteller: Corsair
Hersteller Artikel Nr: CMH64GX5M2B6000Z30
EAN: 0840006672449



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL30 (30-36-36-76)
Leistungsmerkmale	Wärmeverteiler aus Aluminium, 10 RGB-Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, AMD EXPO, ungepuffert
Spannung	1.4 V