

**CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB:
2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz /
PC5-48000**

Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit -
32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000
MHz / PC5-48000 - CL30 - 1.4 V - Schwarz

Gruppe: RAM
Hersteller: Corsair
Hersteller Artikel Nr: CMH32GX5M2B6000C30
EAN: 0840006671343



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL30 (30-36-36-76)
Leistungsmerkmale	Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), 10 RGB-Lichtzonen, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert
Spannung	1.4 V