



Kingston DC600M - SSD - Mixed Use - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung	Kingston DC600M - SSD - Mixed Use - 480 GB - SATA 6Gb/s
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	480 GB
NAND-Flash-Speichertyp	3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Laufwerkklasse	Mixed Use
Merkmale	Hoher Quality of Service (QoS), Stromausfallschutz (SAS), Dynamic and Static Wear Leveling, S.M.A.R.T Health Information Support, Hot-Plug-Unterstützung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.9 mm x 100 mm x 7 mm
Gewicht	92.34 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.