

**CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB:  
2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz /  
PC5-48000**

Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit -  
64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000  
MHz / PC5-48000 - CL40 - 1.35 V - weiß

Gruppe: RAM  
Hersteller: Corsair  
Hersteller Artikel Nr: CMH64GX5M2B6000C40W  
EAN: 0840006670360

**Hauptmerkmale**

Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL40 (40-40-40-77)
Leistungsmerkmale	Corsair iCUE Support, 10 RGB-Lichtzonen, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Heatspreader aus massivem Aluminium, Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, custom performance PCB
Spannung	1.35 V