

## G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6600 MHz / PC5-52800 - ungepuffert

Produktbeschreibung: G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 6600 MHz / PC5-52800 - CL34 - 1.4 V - ungepuffert - on-die ECC - mattschwarz

Gruppe: RAM  
Hersteller: G.Skill  
Hersteller Artikel Nr: F5-6600J3440G16GX2-RS5K  
EAN: 4713294233202



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws S5 - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6600 MHz / PC5-52800 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Low Profile
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6600 MHz (PC5-52800)
Latenzzeiten	CL34 (34-40-40-105)
Leistungsmerkmale	Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.4 V