

**CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB:
2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz /
PC5-48000 - ungepuffert**

Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit -
32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000
MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.25 V -
ungepuffert - on-die ECC - weiß

Gruppe: RAM
Hersteller: Corsair
Hersteller Artikel Nr: CMH32GX5M2B6000C36W
EAN: 0840006695738



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	CORSAIR Vengeance RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL36 (36-38-38-76)
Leistungsmerkmale	Wärmeverteiler aus Aluminium, dynamische Multi-Zone RGB-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Overclocking Power Management IC (PMIC) integriert, ungepuffert
Spannung	1.25 V