

G.Skill Ripjaws - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800

Produktbeschreibung:	G.Skill Ripjaws - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL40 - 1.1 V
Gruppe:	RAM
Hersteller:	G.Skill
Hersteller Artikel Nr:	F5-5600S4040A16GX1-RS
EAN:	4713294233776



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 5600 MHz / PC5-44800
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Geschwindigkeit	5600 MHz (PC5-44800)
Latenzzeiten	CL40 (40-40-40-89)
Leistungsmerkmale	Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC)
Spannung	1.1 V