

Samsung Galaxy A25 - Blau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A25 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2340 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Blau

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A256BZBDEUB
 EAN: 8806095382692



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A25 - Blau - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A256B/DSN
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.42 cm (6.5") - (120 Hz) - Super AMOLED
Prozessor	Samsung Exynos 1280 2.4 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2280 Minuten
Farbe	Blau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.5 mm x 8.3 mm x 161 mm
Gewicht	197 g
Reparierbarkeitsindex	8.4 (von 10)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.458 W/kg (head) 1.189 W/kg (body) 2.02 W/kg (Gliedermaßen)