

Digitus DN-19 07U-6/6-I-OD - Gehäuse - 16U

Produktbeschreibung: Digitus DN-19 07U-6/6-I-OD - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Grau, RAL 7035, Pulverbeschichtung - 16U (19")

Gruppe: Systemzubehör
 Hersteller: DIGITUS
 Hersteller Artikel Nr: DN-19 07U-6/6-I-OD
 EAN: 4016032362135

**Key Selling Points:**

- 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, Pulverbeschichtet
- Ladekapazität: 100 kg
- 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff
- Kabeleingänge: 2x PG21, 1x PG48, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- Nummerierte 19"-Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- Integrierte Lüftungfiltergehäuse sorgen für Frischlufteinlass
- Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Digitus DN-19 07U-6/6-I-OD - Gehäuse - 16U
Produkttyp	Gehäuse
Platzierung/Montage	Geeignet für Wandmontage
Farbe	Grau, RAL 7035, Pulverbeschichtung
Rack-Größe	(19")
Höhe (Rack-Einheiten)	16U
Produktmaterial	Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60 cm x 45 cm x 49 cm
Funktionen	Abschließbare Fronttüre, verschließbare Seitenwand, für Außengebrauch