

## Samsung Galaxy S24 Ultra - Titanium Black - 5G Smartphone - 256 GB - GSM

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S24 Ultra - 5G  
Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB /  
Interner Speicher 256 GB - OLED-Display -  
6.8" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) - 4x x  
Rückkamera 200 MP, 50 MP, 12 MP, 10 MP  
- front camera 12 MP - Titanium Black

# SAMSUNG

Gruppe: Mobiltelefone  
Hersteller: Samsung  
Hersteller Artikel Nr: SM-S928BZKGEUB

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy S24 Ultra - Titanium Black - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-S928B/DS
Anzeige	OLED-Display - 3120 x 1440 Pixel - 17.25 cm (6.8") - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - Corning Gorilla Glass Armor (scratch resistant glass)
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy 3.39 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 12 GB / 256 GB
Betriebssystem	Android 14 mit Samsung One UI 6.1
Hauptkamera	200 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	50 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.4
Dritte Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vierte Kamera	10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4
Vordere Kamera	12 Megapixel f/2.2 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, Wi-Fi 7
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	USB-C
Wireless-Ladestandards	WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Farbe	Titanium Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	79 mm x 8.6 mm x 162.3 mm
Gewicht	232 g
Reparierbarkeitsindex	8.5 (von 10)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	1.056 W/kg (head) 1.3 W/kg (body) 2.4 W/kg (Gliedermaßen)